
# KERN **KFP 3V20M**

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65



## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Composant |
| Groupe de produit | Plateforme |
| Famille de produits | KFP-V20-IP65 |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Portée [Max] | 3 kg |
| Lecture [d] | 100 mg |
| Poids minimal [Min] | 20 g |
| Connexion de cellule de pesée | 4-conducteurs |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée type de construction | aluminium IP65 revêtement silicone |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 230×230 mm |
| Dimensions surface de pesée | 230×230 mm |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 230×230×106 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Matériau capteur(s) de charge | aluminium |
| Vis de nivellement réglables | ✓ |
| Fixation de transport - couple de serrage | 0,1 Nm |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Longueur de câble de afficheur autorisée [Max] | 3 m |
| Construction de la plateforme | Single-Cell |
| Capteurs de charge - nombre | 1 |

## Fonctions

| | |
|---|---|
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |

## Homologation

| | |
|---|---|
| Échelon de vérification [e] | 1 g |

## Services

| | |
|---|---|
| Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS | 963-127 |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 315×310×165 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 3,4 kg |
| Poids brut env. | 4,4 kg |
| Poids d’expédition | 4,3 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761250123 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD




### FACTORY

