

IoT ready

NEXT LEVEL Easy Touch FUNCTIONS



1

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 et pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, homologation en option

Caractéristiques

- Protection contre la poussière et les projections d'eau (IP68), donc idéal pour l'industrie et l'utilisation en extérieur
- Philosophie d'utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d'interface et de protocole d'interface
- Industrie 4.0 : échange de données et d'instructions de commande en option via jusqu'à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth)
- Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :
  - Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus
  - Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable
  - Interface 3 (module analogique) : commande d'un dispositif lorsque le poids cible est atteint
  - Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus
- Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
- En option, mémoire alibi pour l'archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d'évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation, voir *internet*

*Remarque : Seules deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth) peuvent être utilisées simultanément

DE SÉRIE | OPTION | FACTORY

IP 68 | 1 DAY | RS 232

KERN	KXC-TM
Affichage (segments)	6 caractères
Certificat d'approbation UE	Oui
Résolution homologable (e)	3.000
Résolution du terminal (non étalonnable)	999.999
Plages de pesée	2
Unités de mesure	kg, g, lb, ffa, PCS, % | homologable : kg, g
Pas décimaux	5, 10, 20, 50, n
Comptage avec référence	n
Écran, hauteur de chiffres	LCD, 48 mm
Écran rétroéclairage	oui
Capteurs DMS	87 – 1227 Ω
Linéarisation (points)	3
Tensión d'entrée	110 V - 240 V AC
Température ambiante tolérée	-10 °C – 40 °C
Dimensions boîtier L×P×H	232×150×77,3 mm
Poids net	1,6 kg