

KERN ORM 2UN



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitales Refraktometer
Produktfamilie	ORM-UN

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C
Genauigkeiten	0,0003 nD
	0,2 %
	0,002 sgU
	0,002 sgU
Messmethode	Totalreflexion
Messbereich Brix [Min]	0 %
Messgrößen	Refractive index
	Brix
	Urine (spec. gravity) - cat
	Urine (spec. gravity) - dog
Messbereiche	1,3330 nD - 1,4200 nD
	0,0 % - 50,0 %
	1,000 sgU - 1,060 sgU
	1,000 sgU - 1,060 sgU
Teilungen	0,0001 nD
	0,1 %
	0,001 sgU
	0,001 sgU
Teilung Brix	0,1 %
Automatische Temperaturkompensation	✓
Genauigkeit Brix	±0,2 %
Messbereich Brechungsindex [Min]	1,3330 nD
Messbereich Brechungsindex [Max]	1,4200 nD
Teilung Brechungsindex	0,0001 nD

Toleranz Brechungsindex	±0,0003 nD
Skala Brechungsindex	✓
Messbereich Urin (s. G. Hund) [Min]	1,000
Messbereich Urin (s. G. Hund) [Max]	1,060
Teilung Urin (s. G. Hund)	0,001
Toleranz Urin (s. G. Hund)	±0,002
Messbereich Urin (s. G. Katze) [Min]	1,000
Messbereich Urin (s. G. Katze) [Max]	1,060
Teilung Urin (s. G. Katze)	0,001
Toleranz Urin (s. G. Katze)	±0,002
Skala Urin (s. G. Hund)	✓
Skala Urin (s. G. Katze)	✓
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	50 %
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Urin

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Digital
Prismadeckel	✓
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Mittelwertmessung	✓
Anzahl Mittelwertmessung	15
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 s

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie - Einzelgewicht	11,5 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	11,5 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen

KERN ORM 2UN



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

Batterie-Kapazität (Wh)	1,95 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	170×110×50 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761335660
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

