

# KERN OZB-A4572UK

**KERN**

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant



Poids d'expédition

0,5 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

404576 12 18499

Classification REACH

pas de substances  
interdites

## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Marque                | Optics                  |
| Catégorie de produits | Microscope              |
| Groupe de produit     | Éclairage du microscope |
| Famille de produits   | OZB-IR                  |

## Forme de construction

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anneau lumineux diamètre       | 6 cm        |
| Beleuchtungsart                | LED         |
| Intensité d'éclairage          | 4W          |
| Température de couleur         | 6500-7000 K |
| Éclairage à intensité variable | ✓           |

## Alimentation en énergie

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation fourni                                           | Unité d'alimentation<br>électrique |
| Bloc d'alimentation / adaptateur<br>pour les pays - en option | UK                                 |

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 235×200×50 mm    |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,45 kg          |
| Poids brut env.              | 0,50 kg          |