

KERN 367-06

Poids individuel, Classe OIML M3, 50 g, Bouton, inox finement tourné

KERN

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	367

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	5,9524
Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,1205
Poids de contrôle OIML classe	M3
Poids de contrôle - valeur nominale	50 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	30 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	18×28 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-636
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	18×18×28 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-070-400
Étui - Référence aluminium	317-060-600
Étui - bois Numéro d'article	337-060-200

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761257313
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

