

KERN 318-39

Poids milligrammes, E2, 500 mg, Fil de presse, inox poli

KERN

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	318

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	0,0625
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	160
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0013
Poids de contrôle OIML classe	E2
Poids de contrôle - valeur nominale	500 mg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,025 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Forme poids	Fil de presse
Dimensions poids (L×P×H)	15×15×4 mm
Matériau	inox poli
Type d'ajustage	Limer

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-359
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	15×15×4 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-009-400
Étui - Référence aluminium	317-009-600
Étui - bois Numéro d'article	338-090-200

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761478572
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

