

## Information produit

# 82 01 250

## KNIPEX TwinGrip

Pince de préhension frontale et latérale



- Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir
- La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- Saisit avec force même les composants de grande taille, très serrés et enfoncés d'accès délicat de 5 à 27 mm
- Pince très fine : fonctionne même dans des espaces confinés, avec une zone de rotation fine pour un vissage rapide
- Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 10 mm grâce au système à trois points d'appui
- Articulation coulissante réglable à sept positions avec réglage par bouton-poussoir pour un réglage précis de la capacité de préhension
- Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
- Durable et résistante grâce à la charnière robuste

### Informations générales

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Réf.           | 82 01 250                  |
| EAN            | 4003773089377              |
| Pince          | grise atramentisée         |
| Tête           | polie                      |
| Poignées       | gaines PVC anti-dérapantes |
| Poids          | 361 g                      |
| Dimensions     | 250 x 50 x 15 mm           |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC    |
| conforme RoHS  | non applicable             |

### Attributs techniques

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Positions de réglage               | 7                     |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 1/16 – 13/64 pouces |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 5 – 27 mm           |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 5 – 27 mm             |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 13/64 – 1/16 pouces   |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



