

ActiveFinder

Sécurité lors de travaux sur des câbles électriques – sous forme d'un stylo pratique – utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité




Le testeur de tension sans contact permet une sécurité de travail élevée grâce à la détection de la tension alternative existante. L'appareil détermine la polarité des câbles L/N, identifie les lignes sous tension et localise les tensions électriques dans les câbles, les prises, les culots de lampes et les fusibles. Il est possible de détecter efficacement les coupures de câbles. Une forme compacte, la signalisation par LED bien visible et la lampe de poche intégrée garantissent une utilisation pratique. Le boîtier est en grande partie composé de plastique recyclé, contribuant ainsi à la durabilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Détection des champs électrostatiques générés par les tensions alternatives
Fonctions	Fonction ZOOM
Tension CA	Largeur de bande : 50 ... 60 Hz
Détecteur de tension plage de tension	24 ... 1000V CA
Dimensions (L x H x P)	25 mm x 158 mm x 21 mm

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Localisation des tensions électriques dans les câbles, les prises, les culots de lampes et les fusibles
- Calcul aisé de la polarité des câbles L/N, par ex. sur les prises et aux bornes de raccordement
- Détection efficace des coupures de câbles dans les fils et les câbles
- Très forte sensibilité pour la recherche des câbles à des profondeurs plus importantes



MATÉRIEL LIVRÉ

