



Caractéristiques de performance:

- Radio DAB+ / FM compacte
- Lecture de musique via Bluetooth 5.4 et USB (max. 32 Go)
- Batterie interchangeable (1.050 mAh, 3.7 V)
- Écran LCD matriciel éclairé et à intensité variable
- Haut-parleur d'une puissance musicale de 3 watts
- 3 touches de sélection directe modifiables
- Affichage d'informations importantes
- comme par ex. le nom de la station, le titre ou le niveau de la batterie
- Réveil avec fonction snooze et sleep timer
- Prise casque (jack 3,5 mm)
- Fonction de charge rapide via le port USB-C
- Autonomie de la batterie / temps de jeu : jusqu'à 15 heures
- Temps de charge à 75 % : env. 45 minutes
- Temps de charge à 100 % : env. 1:30 heures

Connexions:

- 1x USB 2.0
- 1x prise casque
- 1x prise d'alimentation DC 5 Volt

Dimensions / poids:

- 12,8 x 7,2 x 3,2 cm (L/H/P)
- 217 g (batterie incluse)

Contenu de la livraison:

- TELESTAR TOP 100
- Batterie Li-Ion de 1.050 mAh
- Câble de chargement USB-A vers USB-C
- Mode d'emploi

Caractéristiques principales:

- La radio DAB+/OMC compacte offre un plaisir musical polyvalent, que ce soit via la réception numérique (DAB+) ou analogique (FM), Bluetooth 5.4 ou USB (jusqu'à 32 Go).
- La batterie amovible de 1.050 mAh garantit une utilisation flexible et peut être rechargée rapidement grâce à la fonction de charge rapide via USB-C.
- L'écran LCD matriciel éclairé et réglable affiche clairement les informations importantes comme le nom de la station, le titre ou le niveau de la batterie.
- Un haut-parleur intégré de 3 watts offre un son clair, tandis qu'une prise casque de 3,5 mm garantit une écoute en toute tranquillité.
- De plus, trois touches de sélection directe librement attribuables permettent d'accéder rapidement aux stations préférées.
- Grâce à son design pratique et compact, la radio est le compagnon idéal pour les déplacements.



**Batterie remplaçable
pour une utilisation flexible**



**Trois niveaux personnalisables
Boutons de sélection directe**



**Connexions latérales
pour un accès facile**