



Station d'accueil USB-C 8K Station d'accueil, 12 ports



Guide d'installation rapide
DA-70919

Aperçu du contenu

1. Introduction	3
2. Fonctions.....	3
3. Contenu de l'emballage	4
4. Spécification.....	4
5. Schéma de connexion	7

1. Introduction

Développez votre espace de travail avec notre puissante station d'accueil USB-C 8K et profitez d'une qualité d'image brillante. En connectant un seul écran, une résolution allant jusqu'à 8K/30Hz est prise en charge. En utilisant deux ou trois écrans sur la station d'accueil, une résolution allant jusqu'à 4K/60Hz est atteinte. La station d'accueil supporte le mode double écran (2x 4K/60Hz) et le mode triple écran (2x 4K/60Hz). (3x 4K/60Hz) en mode SST (miroir d'écran) ainsi que (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) en mode MST (extension d'écran). Avec deux USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), un USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) et un USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), vous transférez vos données à la vitesse de l'éclair. Deux ports offrent en outre une fonction de charge (1.5A) pour les appareils mobiles. Le port Gigabit Ethernet (RJ45) assure une connexion réseau stable, tandis que le lecteur de cartes SD & MicroSD (104 Mo/s) permet des transferts de fichiers rapides. Grâce à l'USB-C Power Delivery (100W), votre ordinateur portable reste chargé à tout moment. Les pieds en caoutchouc et la surface antidérapante offrent un support stable, tant pour votre ordinateur portable que pour la station d'accueil. Connectez tous vos appareils avec un seul câble – Pour un environnement de travail ordonné et productif.

2. Fonctions

- 2x HDMI + DP (8K/30Hz) – Elargissez votre poste de travail avec jusqu'à 3 moniteurs externes
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) en mode MST (extension d'écran) – Windows, ChromeOS
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (3x 4K/60Hz) en mode SST (miroir d'écran) – macOS, iPadOS, à partir de l'iPhone 15 Pro, Android

- 2x USB-A 3.2 Gen 2 & 1x USB-C 3.2 Gen 2 port – 10 Gbit/s transfert de données & fonction de charge: 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x Port USB-A 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge: 1x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x Port Gigabit Ethernet (RJ45)
– Connexion de votre ordinateur portable au réseau par câble
- 2x Lecteurs de cartes (SD/MicroSD)
– Vitesse de transfert de 104 MBps
- 1x Port USB-C Power Delivery (3.0) pour le chargement de l'ordinateur portable
- 1x Jack audio 3,5 mm
- Antivol – 1x Standard
- Prend en charge PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) – La connexion entre la station d'accueil et l'ordinateur portable n'est pas interrompue lorsque le chargeur est débranché
- Câble de connexion USB-C intégré (35 cm)
– Connexion flexible au PC hôte
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

3. Contenu de l'emballage

- 1x Station d'accueil USB-C 8K, 12 ports
- 1x QIG

4. Spécification

Raccords	1x Entrée USB-C (3.2 Gen 2) – Connexion hôte PC
	2x Port HDMI + 1x Sortie port DP – Max. Résolution : 8K/30Hz

	2x USB-A 3.2 Gen 2 & 1x USB-C 3.2 Gen 2 Connexion 10 Gbit/s Transmission de données & Fonction de charge: 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 7,5W(5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
	1x RJ 45 Gigabit Ethernet – Bande passante de 10/100/1000 Mbit/s
	2x Lecteurs de cartes - 1x SD/1x MicroSD (jusqu'à 104 MBps)
	1x USB-C Power Delivery – 100 watts max. (85W hôte, 15W station d'accueil)
	1x Jack audio 3,5 mm
Information sur le chipset	VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
Protection antivol	1x Standard
Supporté	Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
	Supporte HDR (High Dynamic Range)
	Supporte HDCP 2.3, HDCP 2.2
Protection	Protection contre les courts-circuits et les surintensités
Couleur du produit	Gris / Noir
Boîtier	aluminium / plastique
Poids	450 g
Dimensions	L 30 x l 7,3 x H 2 cm
Température de fonctionnement	0°C - + 45°C
Longueur du câble	35 cm

Couleur du câble	Noir
------------------	------

Indications :

- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) en mode MST (Multi Stream Transport / extension d'écran) – Windows, ChromeOS
- Supporte le double écran (2x 4K/60Hz) & le triple écran (3x 4K/60Hz) en mode SST (Single Stream Transport / mirroring screen) – macOS, iPadOS, à partir de l'iPhone 15 Pro, Android
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit supporter le mode DP 1.4 Alt avec DSC (Display Stream Compression)
- L'utilisation simultanée des deux ports USB-A 3.2 Gen 2 entraîne une différence de charge. Il y a une différence de puissance dans la fonction de charge, en raison de la limitation commune de la capacité de charge à 2A. La puissance totale est limitée à 2A.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leur version actuelle : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS) , d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120, de Linux 22.04 LTS
- MST est pris en charge: Windows, Chrome, Linux
- SST est pris en charge: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

5. Schéma de connexion



1	Jack audio	6	PC hôte
2	Périphériques USB	7	Adaptateur PD (max. 100W)
3	Affichage 2 et 3: affichage HDMI (max. 8K/30Hz chacun)	8	Affichage 1: affichage DP (max. 8K/30Hz)
4	Ethernet Gigabit	9	Micro SD3.0 / SD3.0
5	Protection contre le vol		

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la déclaration de conformité fait partie du contenu de la livraison. Si la déclaration de conformité manque, vous pouvez la demander par courrier à l'adresse du fabricant indiquée ci-dessous.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Sur le Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

