



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Caractéristiques

- Clavier graphique auto-explicatif
 - pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
 - idéale pour l'utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
 - 1 Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2 Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (5, 10 ou 20 pièces)
 - 3 Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
 - 4 Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran

- L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- KERN Universal Port (KUP) : permet de connecter un adaptateur d'interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WiFi ou Ethernet), pour l'échange de données et de commandes, facile à monter
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
- Utilisation uniforme et simplifiée
- Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 230×230×103 mm
 - B** L×P×H 308×318×75 mm, grande illustration
 - C** L×P×H 500×400×127 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
- Longueur du câble afficheur env. 2,5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Options
							Cert. d'étalonnage Accr. DAKKS KERN
KERN							
CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	8	A	963-127
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	B	963-128
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	B	963-128
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	19	C	963-128
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	19	C	963-128
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	19	C	963-129