

Légères et faciles à utiliser, ces torches offrent une maniabilité idéale pour un soudage tout en souplesse. La poignée moulée avec GRIP procure une adhérence optimale pour réaliser la soudure parfaite. Véritable best-seller, la torche SR 17 est particulièrement adaptée aux travaux courants.

CARACTÉRISTIQUES

SR 17 BASIC

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 140 A

- en courant alternatif (AC) : 125 A

Facteur de marche : 60 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 2,4 mm



SR 17 GRIP

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 140 A

- en courant alternatif (AC) : 100 A

Facteur de marche : 35 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 2,4 mm



CONFIGURATIONS

		L	DB
		—	GRIP
Connecteur		l(m)	Ref
Ø 10/25	DIN	4 m	046009
		4 m	044449 046030
		8 m	044340 046047
EURO - connecteur (MIG)		4 m	046108



INCLUS

Tous les consommables indispensables pour votre torche TIG SR17 dans un coffret :

- 2 buses (N5 et N7)
- 2 supports collet (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 pinces étou (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 coiffes (1 courte + 1 longue)
- 2 électrodes tungstène WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Également disponible à la vente sans la torche (réf. 044678)

CONSOMMABLES

MONTAGE STANDARD

Buse	Support collet	Bague isolante standard	Pince étou	Coiffe
N 4 - Ø6.5 (x3) 038394	Ø 1.6 (x3) 044968	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Courte (x1) 044944
N 5 - Ø8.0 (x3) 045026	Ø 2.0/2.4 (x3) 044975		Ø 2.0 (x3) 044999	Longue (x1) 044951
N 6 - Ø9.5 (x3) 038400	Ø 3.2 (x3) 045118		Ø 2.4 (x3) 045019	
N 7 - Ø 11 (x3) 045033	Ø 4 (x3) 047648		Ø 3.2 (x3) 045125	
N 8 - Ø 12.5 (x3) 045286			Ø 4 (x3) 047655	
N 10 - Ø 16 (x3) 045293				
N 12 - Ø 19 (x3) 045309				

MONTAGE PRO

Buse diffuseur	Support collet diffuseur	Bague isolante diffuseur	Bague isolante standard	Pince étou	Coiffe
N 5 - Ø8.0 (x3) 045071	Ø 1.6 (x2) 045057	(x1) 045095	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Courte (x1) 044944
N 7 - Ø 11 (x3) 045088	Ø 2.0/2.4 (x2) 045064			Ø 2.0 (x3) 044999	Longue (x1) 044951
				Ø 2.4 (x3) 045019	

RECOMMANDATIONS

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 connexion 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 connexion 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 connexion EURO	Recommandée pour les générateurs MIG/MAG dotés de la fonction TIG tel que la gamme MULTIPLEARL.								