Fiche technique

1.15.106.301/0104

Boutons-poussoirs, 9,1 mm, 1NF + 1NO, à rappel, 1 NF + 1 NO, Panneau noir



Domaines d'application/principaux

- Construction de machines et installations
- Construction de modèles
- Installation domestique

Caractéristiques spéciales

Boutons-poussoirs opaques, non éclairables
Diamètre de montage 9,1 mm
max. 24 V / 100 mA
Connexion soudée
Technique de fixation avec bague filetée
Indice de protection IP 40 en façade

Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm, 1 NF + 1 NO

Données techniques

Généralités

Couleur du panneau	noir
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque
Forme du bord	rond
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement, max.	70 °C
Température d'entreposage, min.	-40 °C
Température d'entreposage, max.	80 °C
éclairable	non
Durée de soudage manuel, max.	3 sec
Température de soudage manuel	350 °C
Procédé de soudage	Soudage manuel
Emballage	Carton
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	2,2 g
Durée de vie	200 000 cycles
B10	260 000 cycles
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP40
Commande MOQ	50 pièces
Conforme à RoHS	oui

Liens directs

- eCatalog RAFI

Les informations figurant sur cette fiche technique comportent uniquement une description générale et/ou des caractéristiques de performance qui peuvent ne pas s'appliquer tel que décrit à l'application correspondante et qui peuvent changer en raison d'améliorations apportées au produit. Les données techniques, illustrations et autres informations concernant nos produits sont le simple résultat d'essais techniques individuels. Ces descriptions et autres caractéristiques du produit sont uniquement contractuelles si elles ont été expressément acceptées au moment de la conclusion d'un contrat contraignant. Dans tous les autres cas, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de procéder à des changements de disponibilités. Les photographies et autres illustrations graphiques ne sont que des approximations. Tous les noms de produits peuvent être des marques déposées ou des noms de marques du Groupe RAFI ou d'autres sous-traitants de RAFI. L'utilisation de ceux-ci par n'importe quelle tierce partie à ses propres fins peut constituer une infraction aux droits de l'entité correspondante détentrice de ces droits.

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134
88276 Berg / Ravensburg
Allemagne
www.rafi-group.com,
info.headquarters@rafi-group.com

Conforme à REACH	oui

Cote de montage

Cote extérieure longueur	11 mm
Cote extérieure largeur	11 mm
Cote extérieure hauteur	32 mm
Ouverture d'emplacement	9,1 mm
Encastrement	25 mm
Hauteur de montage	7 mm

Valeurs caractéristiques mécaniques

Fonction d'actionnement	à rappel
Force d'appui, max.	5 N
Force d'appui, min.	5 N
Course, max.	1,5 mm
Fonction de contact	1 NF + 1 NO
Système de contact	Contact de pont
Matériau de contact	Or
Fixation	Bague filetée
Soudabilité	Oui
Connexion à l'arrière	Connexion soudée

Valeurs caractéristiques électriques

Tension de commutation, max.	24 Volt
Courant de commutation, max.	0,5 A

Les informations figurant sur cette fiche technique comportent uniquement une description générale et/ou des caractéristiques de performance qui peuvent ne pas s'appliquer tel que décrit à l'application correspondante et qui peuvent changer en raison d'améliorations apportées au produit. Les données techniques, illustrations et autres informations concernant nos produits sont le simple résultat d'essais techniques individuels. Ces descriptions et autres caractéristiques du produit sont uniquement contractuelles si elles ont été expressément acceptées au moment de la conclusion d'un contrat contraignant. Dans tous les autres cas, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de procéder à des changements de disponibilités. Les photographies et autres illustrations graphiques ne sont que des approximations. Tous les noms de produits peuvent être des marques déposées ou des noms de marques du Groupe RAFI ou d'autres sous-traitants de RAFI. L'utilisation de ceux-ci par n'importe quelle tierce partie à ses propres fins peut constituer une infraction aux droits de l'entité correspondante détentrice de ces droits.

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134
88276 Berg / Ravensburg
Allemagne
www.rafi-group.com,
info.headquarters@rafi-group.com