

Boutons-poussoirs, 9,1 mm, 1NF + 1NO, à rappel, 1 NF + 1 NO,
Panneau rouge



Domaines d’application/principaux

> Construction de machines et installations

> Construction de modèles

> Installation domestique

Caractéristiques spéciales

Boutons-poussoirs opaques, non éclairables

Diamètre de montage 9,1 mm max. 24 V / 100 mA

Connexion soudée

Technique de fixation avec bague filetée

Indice de protection IP 40 en façade



Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm, 1 NF + 1 NO

Données techniques

> Généralités		Liens directs
Couleur du panneau	rouge	> eCatalog RAFI
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque	
Forme du bord	rond	
Température de fonctionnement, min.	-25 °C	
Température de fonctionnement, max.	70 °C	
Température d’entreposage, min.	-40 °C	
Température d’entreposage, max.	80 °C	
éclairable	non	
Durée de soudage manuel, max.	3 sec	
Température de soudage manuel	350 °C	
Procédé de soudage	Soudage manuel	
Emballage	Carton	
Unité de conditionnement	10 pièces	
Poids net	2,2 g	
Durée de vie	200 000 cycles	
B10	260 000 cycles	
Indice de protection en façade d’après DIN EN 60529	IP40	
Commande MOQ	50 pièces	
Conforme à RoHS	oui	

Conforme à REACH	oui
> Cote de montage	
Cote extérieure longueur	11 mm
Cote extérieure largeur	11 mm
Cote extérieure hauteur	32 mm
Ouverture d’emplacement	9,1 mm
Encastrement	25 mm
Hauteur de montage	7 mm
> Valeurs caractéristiques mécaniques	
Fonction d’actionnement	à rappel
Force d’appui, max.	5 N
Force d’appui, min.	5 N
Course, max.	1,5 mm
Fonction de contact	1 NF + 1 NO
Système de contact	Contact de pont
Matériau de contact	Or
Fixation	Bague filetée
Soudabilité	Oui
Connexion à l’arrière	Connexion soudée
> Valeurs caractéristiques électriques	
Tension de commutation, max.	24 Volt
Courant de commutation, max.	0,5 A