

## Boutons-poussoirs, 15,2 mm, fiches pour cosses, à rappel, 1 NO, Panneau noir



### Domaines d'application/principaux

- Construction de machines et installations
- Construction de modèles
- Installation domestique

### Caractéristiques spéciales

Boutons-poussoirs opaques, non éclairables  
Diamètre de montage 15,2 mm  
max. 250 V / 700 mA  
Connexion à vis ou à fiches pour cosses  
Technique de fixation avec bague filetée  
Indice de protection IP 40 en façade (IP 65 avec capuchon de protection)



## Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 15,2 mm

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 15,2 mm, connexion soudée / pour cosses pour 6,3 x 0,8 mm ou 2 x 2,8 x 0,8 mm

## Données techniques

### ➤ Généralités

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Couleur du panneau                                  | noir                                    |
| Propriété du panneau / coup-de-poing                | opaque                                  |
| Forme du bord                                       | rond                                    |
| Température de fonctionnement, min.                 | -25 °C                                  |
| Température de fonctionnement, max.                 | 85 °C                                   |
| Température d'entreposage, min.                     | -40 °C                                  |
| Température d'entreposage, max.                     | 90 °C                                   |
| éclairable                                          | non                                     |
| Emballage                                           | Carton                                  |
| Unité de conditionnement                            | 100 pièces                              |
| Poids net                                           | 5 g                                     |
| Durée de vie                                        | 25 000 cycles                           |
| B10                                                 | 32 500 cycles                           |
| Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529 | IP40<br>IP65 avec capuchon d'étanchéité |
| Commande MOQ                                        | 100 pièces                              |
| Conforme à RoHS                                     | oui                                     |
| Conforme à REACH                                    | oui                                     |

### Liens directs

➤ eCatalog RAFI

### ➤ Cote de montage

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Cote extérieure longueur | 19 mm   |
| Cote extérieure largeur  | 19 mm   |
| Cote extérieure hauteur  | 29,7 mm |
| Ouverture d'emplacement  | 15,2 mm |
| Encastrement             | 21,5 mm |
| Hauteur de montage       | 8,2 mm  |

**> Valeurs caractéristiques mécaniques**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fonction d'actionnement | à rappel                                            |
| Force d'appui, max.     | 7,5 N                                               |
| Course, max.            | 3 mm                                                |
| Fonction de contact     | 1 NO                                                |
| Système de contact      | Contact de pont                                     |
| Matériau de contact     | Argent                                              |
| Fixation                | Bague filetée                                       |
| Soudabilité             | Non                                                 |
| Connexion à l'arrière   | Connexion par fiche plate 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 |

**> Valeurs caractéristiques électriques**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Tension de commutation, max. | 250 Volt |
| Courant de commutation, max. | 0,7 A    |