

Boutons-poussoirs, 18,2 mm, connexion à vis, à rappel, 1 NF + 1 NO, Panneau vert



Domaines d'application/principaux

- Construction de machines et installations
- Construction de modèles
- Installation domestique



Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 18,2 mm, connexion à vis, non éclairables, 250 V / 4 A

Données techniques

➤ Généralités

Couleur du panneau	vert
Propriété du panneau / coup-de-poing	opaque
Forme du bord	rond
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C
Température d'entreposage, min.	-40 °C
Température d'entreposage, max.	90 °C
éclairable	non
Emballage	Carton
Unité de conditionnement	100 pièces
Poids net	16 g
Durée de vie	50 000 cycles
B10	65 000 cycles
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65 avec capuchon d'étanchéité
Commande MOQ	100 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- eCatalog RAFI

➤ Cote de montage

Cote extérieure longueur	22 mm
Cote extérieure largeur	22 mm
Cote extérieure hauteur	44,5 mm
Ouverture d'emplacement	18,2 mm
Encastrement	34 mm

Hauteur de montage	10,5 mm
> Valeurs caractéristiques mécaniques	
Fonction d’actionnement	à rappel
Force d’appui, min.	9,5 N
Course, max.	5 mm
Fonction de contact	1 NF + 1 NO
Système de contact	Contact glissant de pont
Matériau de contact	Argent
Fixation	Bague filetée
Connexion à l’arrière	Connexion à vis
> Valeurs caractéristiques électriques	
Tension de commutation, max.	250 Volt
Courant de commutation, max.	2 A