

KERN 347-095-100

KERN

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 500 g, Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	40×663 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht	20 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	40×40×663 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-515-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761256354
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

