

KERN 357-08

KERN

Poids individuel, Classe OIML M2, 200 g, Bouton, inox finement tourné



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M2
Famille de produits	357

Système de mesure	
Poids de contrôle - volume (cm ³)	23,8095
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,4819
Poids de contrôle OIML classe	M2
Poids de contrôle - valeur nominale	200 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	30 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2300

Forme de construction	
Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	28×47 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services	
Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-638

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	31×31×56 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-080-400
Étui - Référence aluminium	317-080-600
Étui - bois Numéro d'article	337-080-200

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761289000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

