


**CS P1**

**Cellule de mesure « S » 4 fils
en acier nickelé pour la mesure
de la force et de la masse**

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), soudure hermétique
- Acier nickelé
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai
- **1** Raccordement 4 fils
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble
[Max] ≤ 1500 kg : 3 m
[Max] ≥ 2000 kg : 6 m
- Remarque : Modèle EX ou classe de précision C4 sur demande

**CS Q1**

**Cellule de mesure « S » 6 pointes
en acier galvanisé pour la mesure
de la force et de la masse**

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
- Acier nickelé
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai
- **1** Raccordement 6 fils
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 5 m

1 Avec les circuits de mesure à 6 fils, le câble peut être raccourci sans affecter la compensation de température et la valeur caractéristique réelle. Pour les circuits de mesure à 4 fils, la longueur du câble ne doit pas être modifiée

**Découvrez plus de détails et
d'accessoires assortis en ligne !**

DE SÉRIE	OPTION
IP 67 1 DAY	DAkkS ISO
	[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 25 t/250 kN

Modèle Charge nominale

SAUTER	
CS 25-3P1	25 kg/0,25 kN
CS 50-3P1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3P1	100 kg/1 kN
CS 150-3P1	150 kg/1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg/5 kN
CS 600-3P1	600 kg/6 kN
CS 750-3P1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3P1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3P1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3P1	2000 kg/20 kN
CS 2500-3P1	2500 kg/25 kN
CS 5000-3P1	5000 kg/50 kN
CS 7500-3P1	7500 kg/75 kN
CS 10000-3P1	10000 kg/100 kN
CS 15000-3P1	15000 kg/150 kN
CS 20000-3P1	20000 kg/200 kN
CS 30000-3P1	30000 kg/300 kN

DE SÉRIE	OPTION
IP 67 1 DAY	DAkkS ISO
	[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 12 t/120 kN

Modèle Charge nominale

SAUTER	kg
CS 50-3Q1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3Q1	100 kg/1 kN
CS 150-3Q1	150 kg/1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg/2 kN
CS 300-3Q1	300 kg/3 kN
CS 500-3Q1	500 kg/5 kN
CS 750-3Q1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3Q1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3Q1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3Q1	2000 kg/20 kN
CS 3000-3Q1	3000 kg/30 kN
CS 5000-3Q1	5000 kg/50 kN
CS 6000-3Q1	6000 kg/60 kN