BALANCE EN ACIER INOXYDABLE

PCE-SSB 30



- **Unités : kg, g, lb, oz**
- **Fonction d'alarme pour les limites de poids supérieures et inférieures**
- **Suivi du point zéro réglable**
- **Fonction HOLD : valeur de pointe, valeur stable et valeur moyenne**
- **Fonction de tare avec réglage manuel et automatique**
- **Boîtier en acier inoxydable robuste et étanche IP68**
- **Alimentation via adaptateur secteur**

La balance en acier inoxydable étanche est la solution idéale pour les tâches de pesage de haute précision dans l'industrie, la production et la transformation des aliments. Grâce à son boîtier robuste en acier inoxydable étanche, elle est parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants et se distingue par sa construction durable ainsi que par sa grande simplicité d'utilisation. Avec une plage de pesée de 0,02 à 30 kg et une résolution de 5 g, la balance fournit des résultats fiables et précis pour une large variété d'applications. Le choix des unités de mesure en kilogrammes, grammes, livres et onces permet une utilisation flexible dans des contextes de travail nationaux et internationaux.

Pour un contrôle de processus efficace, la balance en acier inoxydable dispose d'une fonction d'alarme pour les limites de poids supérieures et inférieures, soutenue par un indicateur lumineux tricolore bien visible. Cela permet de surveiller rapidement et facilement les valeurs cibles, ce qui est particulièrement avantageux dans les processus de contrôle et de remplissage. Le jeu de fonctions est complété par un suivi du point zéro réglable ainsi qu'une fonction de tare avec réglage manuel et automatique, facilitant le pesage de récipients et d'emballages.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure max.	30 kg
Résolution	5 g

Caractéristiques techniques générales	
Unités	kg, g, lb, oz
Type d'écran	LCD
Taille des chiffres [LxH]	10 x 20 mm
Alarme	optique, acoustique
Modes d'alarme	Valeur d'alarme inférieure Valeur d'alarme supérieure
Charge minimale [min]	20 g
Dimensions	Plateforme de pesée : 220 x 190 mm
Classe de protection	IP68
Alimentation	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	320 x 270 x 130 mm
Poids	3165 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr