


1


2


3

Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements nouvelle génération

Caractéristiques

- 1 Détermine avec précision l’épaisseur des couches de peinture ou de vernis sur des matériaux de base en fer et sans fer
- La combinaison des méthodes de mesure magnétique et à courants de Foucault permet une précision et une flexibilité particulièrement élevées. Le matériau de base est détecté automatiquement
- Performance stable et fiable et mesure non destructive
- Plage de mesure jusqu’à 2000 µm
- Capteur à faible usure grâce aux technologies de pointe
- Étalonnage à un point ou deux points
- Mesure individuelle et multiple pour une évaluation bonne/mauvaise. L’affichage LED tricolore indique l’attribut de la valeur actuelle (vert : qualifié, rouge : en dessous de la valeur limite, jaune : au-dessus de la valeur limite)
- 2 L’écran pivote automatiquement, ce qui facilite la lecture des valeurs mesurées sous différents angles pour l’utilisateur ; il est aussi possible de le verrouiller manuellement
- Diversité des fonctions : mode automobile, transmission vocale, appli Bluetooth (pour Android, pas de support iOS) et lampe de poche LED
- 3 Livraison dans une mallette pratique

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 2 % du [Max]
- Épaisseur minimale du matériau de base : 300 µm
- Unités éligibles : µm, inch (mil)
- Avec capteur interne
- Mémoire de données interne pour un maximum de 55 groupes de valeurs et 60 cellules par groupe
- Dimensions totales L×P×H 152×65×35 mm
- Poids net env. 0,20 kg

Principaux domaines d‘application

- Industrie automobile
- Transformation des métaux
- Peinture et revêtement
- Instituts de recherche et laboratoires d’essai
- Assurance qualité et inspection

DE SÉRIE



OPTION

ISO

Modèle	Plague de mesure	Lecture	Type de capteur	Option
				Certificat d’étalonnage usine
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
JCT 100	2000	0,1	FE | NFE	961-112