



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Thermomètre infrarouge pour l'industrie, la technologie environnementale et la maintenance

Caractéristiques

- **1** Détermine avec précision la température des surfaces
- Écran couleur EBTN lumineux pour une lecture optimale dans diverses conditions environnementales
- Mémoire de valeurs MAX/MIN/AVG/DIF pour enregistrer la température la plus élevée, la plus basse et la moyenne mesurée sur une période déterminée, ainsi que la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse
- Fonction d'alarme de seuil avec mémoire pour cinq valeurs de température ou d'émission, qui déclenche un signal sonore et visuel (LED tricolore) en cas de dépassement des seuils minimum et maximum
- **2** Principaux domaines d'application : mesure de la température dans l'industrie (par exemple, transformation des métaux, construction de machines), technologie environnementale, agriculture, laboratoires et maintenance (par exemple, éoliennes)

SAUTER JIT 100

- Laser (Classe 2 < 1 mW) pour marquer le point de mesure
- Mesure verrouillée pour les processus nécessitant une surveillance de la température, c'est-à-dire que les valeurs mesurées sont verrouillées et protégées contre les influences externes
- Avec trou de montage pour fixation sur un pied

SAUTER JIT 200

- Double laser pour un positionnement encore meilleur
- Fonction Hold pour les valeurs de mesure
- Possibilité de programmer les mesures
- Mémoire des données interne pour 99 données de mesure au maximum avec la date et l'heure
- Avec filetage de montage pour fixation sur un pied

Caractéristiques techniques

- Classe de laser 2
- Plage de tolérance : $\pm 1,5$ °C ou $\pm 1,5$ %
- Fonctionnement sur piles, 9 V bloc de série, autonomie jusqu'à 9 h

DE SÉRIE



Modèle	Plage de mesure	D:S Optic	Dimensions totales L×P×H	Poids net env.
SAUTER	°C		mm	kg
JIT 100	-32 – 420	12:1	162×90×48	0,25
JIT 200	-32 – 1100	20:1	179×127×53	0,35