KERN **KFP 30V30SM**

Plateforme : entièrement en inox



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KFP-V30-IP67

Système de mesure

Portée [Max]	30 kg
Lecture [d]	2 g
Poids minimal [Min]	200 g
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée type de construction	inox IP67 revêtement silicone

Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	300×240 mm
Dimensions surface de pesée	300×240 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×107 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox
Matériau capteur(s) de charge	inox
Vis de nivellement réglables	✓
Fixation de transport - couple de serrage	0,1 Nm
Longueur de câble	3 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	3 m
Construction de la plateforme	Single-Cell
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP67

Conditions environnementales

Température ambiante [Max]	40 °C

Homologation

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Échelon de vérification [e]	10 g

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-228
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	700×410×220 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	12,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761250178
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY

