

# KERN OAB 20LED

**KERN**

Précise et durable : l'auxiliaire fiable de votre laboratoire



## Catégorie

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Marque                | Optics             |
| Catégorie de produits | Polarimètre        |
| Groupe de produit     | Polarimètre manuel |
| Famille de produits   | OAB-L              |

## Système de mesure

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Division                   | 1°     |
| Agrandissement de la loupe | 3x     |
| Rotation optique [Max]     | +180°  |
| Rotation optique [Min]     | -180°  |
| Vernier                    | 0,05°  |
| Longueur d'onde            | 589 nm |

## Forme de construction

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensions (L×P×H)            | 500×130×330 mm                                     |
| Type de polarimètre           | Manuel                                             |
| Source de lumière             | LED                                                |
| Temps de stabilisation lampe  | 60 s                                               |
| Conteneurs de mesure          | Cuvette en verre 100 mm<br>Cuvette en verre 200 mm |
| Focus de l'oculaire           | ✓                                                  |
| Source lumineuse Durée de vie | ca. 50.000 h                                       |

## Alimentation en énergie

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bloc d'alimentation type                                 | Bloc d'alimentation intégré  |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Alimentation électrique amovible                         | connecté fixe                |

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation

Fiche de contact de protection

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 570×210×410 mm   |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 2,8 kg           |
| Poids brut env.              | 4,4 kg           |
| Poids d'expédition           | 9,8 kg           |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761476196                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD

