

KERN ORM 2SU



Mesure numérique de l'indice de réfraction pour applications universelles



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre numérique
Famille de produits	ORM-SU

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	0 °C
Température de mesure [Max] (°C)	40 °C
Précision	0,2 %
	0,2 %
	0,2 %
	0,2 %
Méthode de mesure	Réflexion totale
Plage de mesure Brix [Min]	0 %
Graduations	Brix
	Laktose (Milchzucker)
	Maltose (Malzzucker)
	Dextran
Plage de mesures	0,0 % - 50,0 %
	0,0 % - 16,5 %
	0,0 % - 15,6 %
	0,0 % - 10,6 %
Lectures [d]	0,1 %
	0,1 %
	0,1 %
	0,1 %
Division Brix	0,1 %
Compensation de température automatique (ATC)	✓
Précision Brix	±0,2 %
Plage de mesure de dextran [Min]	0 %
Plage de mesure de dextran [Max]	11 %
Lecture dextran	0,1 %
Précision dextran	±0,2 %

Échelle de dextran	✓
Plage de mesure lactose (sucre de lait) [Min]	0 %
Plage de mesure lactose (sucre de lait) [Max]	17 %
Lecture lactose (sucre de lait)	0,1 %
Précision lactose (sucre de lait)	±0,2 %
Plage de mesure maltose (sucre de malt) [Min]	0 %
Plage de mesure maltose (sucre de malt) [Max]	16 %
Lecture maltose (sucre de malt)	0,1 %
Précision maltose (sucre de malt)	±0,2 %
Échelle lactose (sucre de lait)	✓
Échelle maltose (sucre de malt)	✓
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Plage de mesure Brix [Max]	50 %
Échelle Brix	✓
Domaine d'application	Sucre

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	121×58×25 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Numérique
Couvercle de prisme	✓
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Mesure de la valeur moyenne	✓
Nombre de mesures de la valeur moyenne	15
Protection IP - dispositif complet	IP65
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	60 sec

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Alimentation électrique amovible	amovible
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile capacité	1.300 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile - Poids individuel	11,5 g
Pile - Poids total dans l'article	11,5 g
Pile - Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	1,95 Wh

KERN ORM 2SU



Mesure numérique de l'indice de réfraction pour applications universelles

Pile – Teneur en lithium	0 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	96 1-290
--	----------

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	170×110×50 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	170×110×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,31 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761335608
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

