



HandyLaser Plus



Niveau laser universel à bulle avec fractionnement du faisceau à 90° - utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

Le niveau laser universel à bulle permet un alignement horizontal précis pour de nombreuses applications telles que la pose de carrelage, de cloison sèches, de fenêtres ou la menuiserie. L'instrument de mesure est équipé d'un pointeur laser pour une visibilité accrue pouvant être utilisé également pour l'alignement vertical en le déviant grâce au fractionnement du faisceau. De plus, l'inclinaison manuelle permet de tracer facilement des pentes. Avec ses clips spéciaux à ressort, niveau laser à bulle est idéal pour la pose de carrelages. La fixation magnétique permet de travailler les mains libres sur les constructions métalliques. Le boîtier en plastique, anti-choc, est en grande partie composé de matériaux recyclés, contribuant significativement au développement durable.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Alignement précis à l'horizontale
- Laser à points intégré pour l'allongement optique
- Nivellement vertical par déviation de la ligne laser de 90° par séparateur de faisceaux
- Réglage manuel des inclinaisons

DONNÉES TECHNIQUES

Précision des bulles	± 0,5 mm / m
Nivellement	manuel
Visibilité (typique)*	50 m
Longueur de l'onde laser	650 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Durée de fonctionnement	env. 65 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	210 mm x 59 mm x 62 mm
Poids	130 g (piles incluse)



MATÉRIEL LIVRÉ

