



Videolinspector 3DL



Système d'inspection vidéo professionnel avec tête de caméra compacte et mobile individuellement - flexibilité maximale pour les travaux complexes et optimal pour les petites ouvertures

Ce système professionnel d'inspection vidéo garantit une flexibilité maximale même en cas de travaux complexes. Il est équipé d'une tête de caméra extrêmement petite et mobile en fonction des besoins ce qui le rend idéal pour inspecter les ouvertures étroites. Le joystick de l'unité de base permet de régler rapidement la tête de la caméra à l'angle de vue optimal. Il est ainsi possible d'examiner des emplacements difficiles d'accès invisibles avec des systèmes de caméra fixes.

L'inspection est, en plus, très fiable car elle permet, par exemple, de contrôler les garnitures d'étanchéité pour tuyaux sur 360° et de détecter sans faille les zones endommagées. La tête et la sonde de la caméra sont étanches à l'eau et résistent au gazole, à l'essence, à l'huile moteur, à AdBlue®, à l'éthanol et à l'eau salée ce qui permet d'utiliser l'appareil de manière polyvalente. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED et le support magnétique pour poser l'unité de base.



DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	6 mm
Résolution de la caméra	1280 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	78°
Profondeur de champ (DOF)	3 ... 8 cm
Type de l'écran	3,5" Écran TFT
Résolution de l'écran d'affichage	640 x 480 pixels
Format de l'image	JPEG
Longueur de la sonde	2 m
Éclairage	4 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique 2x pas de 10%
Mémoire	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
Interface	USB
Connexions	USB du type C Filetage 1/4" pour trépieds Logement pour carte SD
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-Ions 3,7V / 2,8Ah USB du type C 5V / 2A
Dimensions (L x H x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (fixation incluse)
Poids	750 g (pack d'accu inclus)

MATÉRIEL LIVRÉ

