

# JT-RD6006B

Bloc d'alimentation programmable pour laboratoire



Découvrez l'édition noire de l'alimentation de laboratoire JT-RD6006, une combinaison parfaite de performances et d'élégance. Cet appareil de pointe délivre jusqu'à 60 V et 6 A et est équipé d'un clavier intuitif et de 9 emplacements de mémoire pour une utilisation aisée. Grâce à l'interface USB, il peut être facilement contrôlé via un PC, et la fonction de charge de batterie intégrée élargit sa gamme d'applications.

L'appareil offre non seulement un design attrayant, mais aussi des fonctions de protection complètes telles que la protection contre les surtensions et les surintensités, ainsi que des fusibles remplaçables.

Compact, puissant et désormais disponible dans une élégante couleur noire, le JT-RD6006B est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent combiner une alimentation fiable avec un design moderne.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques spéciales | <p>Fonction de chargement de la batterie,</p> <p>Les valeurs peuvent être facilement saisies au moyen du clavier,</p> <p>protection réglable contre les surintensités et les surtensions,</p> <p>RTC intégré (nécessite une pile CR1220),</p> <p>Capteur de température NTC</p> |
| Couleur du boîtier         | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                        | 6 - 70 V                                        |
| Tension de sortie                                       | 0 - 60 V                                        |
| Courant de sortie                                       | 0 - 6 A                                         |
| Puissance de sortie                                     | 0 - 360 W                                       |
| Résolution de la tension                                | 0,01 V                                          |
| Résolution actuelle                                     | 0,001 A                                         |
| Plage de mesure de la fonction de charge de la batterie | 0 - 9999,99 Ah<br>0 - 9999,99 Wh                |
| Ondulation                                              | 100 mV (pp)<br>(à l'utilisation maximale)       |
| Affichage                                               | 2.LCD 4 pouces                                  |
| Accessoires en option                                   | Boîtier, adaptateur WiFi                        |
| Température de travail                                  | -10 - 40 °C                                     |
| Fusible                                                 | Fusible SMD, à action rapide, en céramique 10 A |
| Fiches bananes<br>Diamètre                              | 4 mm                                            |



## PLUS D'INFORMATIONS

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensions               | 167 x 81 x 65 mm                                           |
| Poids                    | 607 g                                                      |
| Numéro de l'article      | JT-RD6006B                                                 |
| Contenu de la livraison  | JT-RD6006B,<br>Capteur de température NTC,<br>fusible 10 A |
| Numéro du tarif douanier | 8504403000                                                 |
| EAN                      | 4250236827858                                              |