

Multi Look LED 2-Chip MWEB22xx9

Multi Look LED als 2-Chip Ausführung.
Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolerteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut.

Multi Look LED 2-Chip MWEB22xx9

*Multi Look LED in 2-chip version.
An insulating part in light colour mounted between reflector element and socket determines the height of the lamp.*



Spezifikation

Einbauöffnung: min. Ø9,9mm
Anschluss: Sockel BA9s
Betriebsspannung: 130V oder 230V AC/DC

ACHTUNG!

Die 130V-Typen dürfen nicht in Lampenfassungs-Elementen mit integriertem Vorwiderstand zum Betrieb von 130V-Lampen verwendet werden. Für diese Anwendungen ist ausschließlich der Einsatz unserer serienmäßigen 230V-Typen zulässig.

Specification

*Mounting-hole: min. Ø9,9mm
Connection: Socket BA9s
Operating voltage: 130V or 230V AC/DC*

ATTENTION!

The 130V- types must not be used in lamp socket elements with integrated resistor for the operation of 130V- lamps. For this kind of application, solely our standard 230V- types are allowable.

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Reflektor	Polybutylenterephthalat	Reflector	polybutylene terephthalate
Isolerteil	Polycarbonat in Leuchtfarbe	Insulating part	Polycarbonat pigmented
Betriebstemperatur		Operation Temperature	-30°C/+85°C
Lagertemperatur		Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Sockel E10 182-MWEE22XX9 Multi Look LED 2-Chip		● Socket E10 182-MWEE22XX9 Multi Look LED 2-Chip	
● Andere Leuchtfarben auf Anfrage		● Other Colors on request	
● Baureihe mit Höhe 28 mm		● Series in height 28 mm	

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MWEB22079 Multi Look LED 2-Chip ROT 130V AC/DC BA9s Multi Look LED 2-Chip RED 130V AC/DC BA9s										
130 V	 rot red	130 mcd/ 5,700 mA	160°	lm cd/m²			5,7mA	741 mW	60000 h	2
MWEB22089 Multi Look LED 2-Chip ROT 230V AC/DC BA9s Multi Look LED 2-Chip RED 230V AC/DC BA9s										
230 V	 rot red	70 mcd/ 3,100 mA	160°	lm cd/m²			3,1mA	713 mW	60000 h	2
MWEB22179 Multi Look LED 2-Chip GELB 130V AC/DC BA9s Multi Look LED 2-Chip YELLOW 130V AC/DC BA9s										
130 V	 gelb yellow	100 mcd/ 5,700 mA	160°	lm cd/m²			5,7mA	741 mW	60000 h	2
MWEB22189 Multi Look LED 2-Chip GELB 230V AC/DC BA9s Multi Look LED 2-Chip YELLOW 230V AC/DC BA9s										
230 V	 gelb yellow	55 mcd/ 3,100 mA	160°	lm cd/m²			3,1mA	713 mW	60000 h	2

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei der Entwicklung und Herstellung und beim Energieverbrauch unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document*