

Serie "PLR" - "Power Led Round Converter"



Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP40 - Classe II di isolamento
- Per alimentare LED di potenza 1W /3W - Collegamento in serie
- Uscita in corrente costante 350 mA-700mA , ± 10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 190V-265V/AC - Uscita stabilizzata

Converters for High Brightness LEDs

- Built-in converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness LEDs 1W /3W - Connection in series
- Output in steady current: 350 mA-700mA, ±10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 190-265V/AC - Steady output

Konverter für High Brightness LED


- Einbaukonverter - IP40 - Isolationsschutzklasse II
- Geeignet für High Brightness LED von 1W /3W - Reihenanschluß
- Ausgang in Konstantstrom: 350 mA-700mA ,±10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 190-265V/AC - Stabilisierter Ausgang

Convertisseurs pour LED de puissance

- Convertisseur à incorporer - IP40 - Classe II, double isolation
- Pour alimenter LED de puissance de 1W /3W - Connexion en série.
- Sortie en courant constant 350mA-700mA, ±10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation : 190-265V/AC - Sortie stabilisée

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP40 - Clase II, doble aislamiento
- Para alimentar LED de potencia de 1W /3W - Conexión en serie
- Salida de corriente constante 350mA-700mA, ±10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrealentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 190V-265V/AC - Salida estabilizada.



Tipo	LED min max	Output I max	V max	Dimensioni A B					Partnumber
PLR 106	1 6	350 mA	24V	53 x 19	45	50	•		A40PLR1061WB
PLR 110	1 9	350 mA	36V	53 x 19	45	50	•	• *	A40PLR1101WB
PLR 204	1 4	500 mA	16V	53 x 19	45	50	•		A40PLR2041WB
PLR 303	1 3	700 mA	12V	53 x 19	45	50	•	• *	A40PLR3033WB

*In corso, pending, laufend, en cours, en curso

