PISTOLET À AIR CHAUD

PCE-HAG 100



- **Température réglable de 100 ... 450 °C**
- **Réglage du débit d'air sur 20 niveaux**
- **Ventilateur sans balais avec réglage doux de la vitesse**
- **Capteur magnétique intégré pour la détection de l'angle de positionnement**
- **Mode veille automatique selon l'angle de positionnement**
- **Fonction renforcée d'air froid en mode repos**
- **Affichage par couleurs permettant de surveiller en temps réel l'état de la température**

Le pistolet à air chaud est un générateur d'air chaud intelligent conçu pour les travaux de dessoudage précis et contrôlés. Il permet de régler la température et le débit d'air en fonction des besoins, afin d'adapter de manière optimale la puissance calorifique et le flux d'air à chaque application. Le ventilateur sans balais permet une régulation particulièrement homogène et progressive de la vitesse de l'air.

La température du pistolet à air chaud peut être réglée de manière flexible de 100 à 450 °C, tandis que le débit d'air peut être réglé linéairement sur 20 niveaux, de 1 à 20. Le flux d'air chaud peut ainsi être adapté avec précision aux différents composants et aux différentes étapes de travail. L'écran LCD intégré affiche clairement les réglages sélectionnés. Un affichage par couleurs fournit également des informations en temps réel sur l'état actuel de la température et facilite sa surveillance pendant l'utilisation.

Pour une utilisation confortable et sûre, le pistolet à air chaud est équipé d'un capteur magnétique intégré permettant de détecter son angle de positionnement. En fonction de sa position, l'appareil active automatiquement le mode veille. En mode veille, une fonction d'air froid renforcée permet de refroidir rapidement le pistolet à air chaud ainsi que les composants traités après le dessoudage.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	1,2 m
Unités	°C, °F
Type d'écran	LCD
Taille de l'écran	1,54 pouces
Arrêt automatique réglable	5 ... 15 min.
Débit	80 l/min
Puissance	550 W
Plage de mesure de température	100 ... 450 °C
Langage du menu	Anglais (GB), Anglais (US), Chinois
Classe de protection	IP42
Alimentation	200 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	250 x 58 x 40 mm
Poids	390 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr