


# Temperatursicherungen 720.000-X Temperature-Fuses AC

6,2 x 2,5 x 70 mm



<b>Spannung</b> Voltage	<b>250 V</b>	<b>Strom</b> Current	<b>3 A</b>	<b>Typ</b> Type	<b>Radial</b>
----------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------



Norm / Standard: IEC 60691

Anschluss / Connection: Rundstifte, Abstand 3,7 mm  
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötlbar /  
Round pins, distance 3,7 mm  
Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = lose geschüttet in Polybeutel /  
100 pcs. = bulk in plastic bag


**Bemessungswerte / Ratings:**

Art. No.	I <sub>N</sub>	U <sub>N</sub> [V]	T <sub>N</sub> <sup>1)</sup> [°C]	T <sub>H</sub> [°C]	T <sub>max</sub> [°C]	UR	cUR	VDE	PSE	CCC	KTL
720.084-X	3 A	250	84	65	203	●	●	●	●	●	●
720.102-X	3 A	250	102	80	203	●	●	●	●	●	●
720.115-X	3 A	250	115	99	203	●	●	●	●	●	●
720.125-X	3 A	250	125	105	203	●	●	●	●	●	●
720.130-X	3 A	250	130	107	203	●	●	●	●	●	●
720.135-X	3 A	250	135	115	203	●	●	●	●	●	●
720.138-X	3 A	250	138	118	203	●	●	●	●	●	●
720.145-X	3 A	250	145	126	203	●	●	●	●	●	●
720.150-X	3 A	250	150	128	203	●	●	●	●	●	●
720.160-X	3 A	250	160	140	203	●	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Toleranz / Tolerance: +0 / - 10 °C (IEC 60691)

**Legende / Caption:**

- I<sub>N</sub> = Bemessungsstrom / Rated current
- U<sub>N</sub> = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T<sub>N</sub> = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T<sub>H</sub> = Haltemperatur / Holding temperature
- T<sub>max</sub> = max. Grenztemperatur / max. temp. limit



a	b	c	d	e
6.2 ± 0.5	6.3 ± 0.5	2.5 ± 0.3	∅0.54 ± 0.05	70 ± 3

Angaben / Dimension in [mm]