

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Silamp

**Adresse du fournisseur:** Mandarin and Co - Service client, Avenue Louis Roche, Bat B Hall 304 86, 92230 Gennevilliers, FR

**Référence du modèle:** M8-8W\_WW

## Type de source lumineuse:

|                                                                           |              |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED          | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | GU5.3 / MR16 |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | MLS          | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non          | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non          |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non          | Utilisation avec un variateur:    | Non |

## Paramètres du produit


| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                    | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 8                         | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | F      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 800 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 3 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 8,0                       | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                         | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 80     |

|                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |                 | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 50              | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 50              |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 50              |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -               | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |                 | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,300<br>0,300                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 800             | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 80                                 |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |                 |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 0               | Facteur de survie                                                                        | 0,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,00            |                                                                                          |                                    |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>                                                                                               |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ 1)                                                                                                                              |            | 0,00            | Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam                                      | 0                                  |
| Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière                    |            | - <sup>b)</sup> | Si oui, déclaration relative au remplacement (W)                                         | -                                  |
| Mesure du papillotement (Pst LM)                                                                                                                                 |            | 0,0             | Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)                                                   | 0,0                                |

a) <sup>a)</sup> : sans objet;

b) <sup>b)</sup> : sans objet;

Distribution spectrale - Ampoule LED 20W 3000K RA80



Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2018.



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 845908

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/845908>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 8058180390468

**Fournisseur:** Mandarin & Co (Importateur)

**Site web:** [www.silamp.fr](http://www.silamp.fr)

**Service après-vente:**

**Nom:** Mandarin and Co - Service client

**Site web:** [www.silamp.fr](http://www.silamp.fr)

**Courriel:** [contact@silamp.fr](mailto:contact@silamp.fr)

**Téléphone:** 01 41 11 54 10

**Adresse:**

Avenue Louis Roche, Bat B Hall 304 86  
92230 Gennevilliers  
France