


SPRINT cable glands with external strain relief, metric

SPRINT Kabelverschraubungen mit externer Zugentlastung, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Flame protection: Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -20°C to 100°C, intermittent up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: polyamid

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland with external strain relief

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal-tight of enclosure trough moulded sealing ring

- Profil thread with high torque guarantees and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT-glands

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -20°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabelverschraubung mit externer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln

- Optimale Abdichtung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe

- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. RAL 7035 □ 100.	WISKA-No. RAL 9005 ■ 100.						TL
				mm	mm	mm	mm	mm
ESKVZ 12	60722	61475	100	M 12x1,5	9	3 · 7	16	81 · 86
ESKVZ 16	60723	61476	100	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	83 · 89
ESKVZ 20	60724	61477	50	M 20x1,5	10	6 · 13	24	115 · 124
ESKVZ 25	60725	61478	25	M 25x1,5	10	9 · 17	29	131 · 140
ESKVZ 32	60727	61479	10	M 32x1,5	12	13 · 21	36	156 · 165