

Fiche technique | Numéro d'article: 289-436

Module interface; avec connecteur mâle, type F; 48 pôles; pour connecteur selon DIN 41612; avec sens d'enfichage vertical; pour connecteur extérieur femelle Harting; avec et sans décharge de traction et pour tous les connecteurs extérieurs de type F; selon DIN; sans décharge de traction




www.wago.com/289-436



Similar to picture

RoHS Compliant

BOMcheck.net



Données

Données électriques

Operating voltage	≤ 30 VAC; ≤ 50 VDC
Courant nominal	4 A
Résistance de contact max.	16 mΩ

Sécurité & Protection

Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1.5 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*

Indication sur le type de protection

* Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. En fonction du domaine d'utilisation, il faut respecter les directives d'installation.

Données de raccordement

Nombre de pôles	48
Type de connexion 1	System
No. of poles	48
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41612; type E; male connector
For mating connectors	Harting
Sens d'enfichage	Vertical
Type de connexion 2	Field
No. of poles 2	48
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Note (Section de conducteur)	12 AWG: THHN, THWN
Niveau de performance	1 / 500 opérations

Données géométriques

Largeur	128 mm / 5.039 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	39 mm / 1.535 inch
Profondeur	85 mm / 3.346 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	PCB with mounting feet

Données du matériau

Contact de connecteur	alliage de cuivre, doré
Charge calorifique	4.006 MJ
Poids	140.894 g

Conditions d'environnement

Relative humidity	≤ 85 % (non condensing)
-------------------	-------------------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454432829

Customs Tariff No.

85369010000

Product Group

6 (Interface Electronics)

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-177
	N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-178
	N° art.: 709-196 Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent	www.wago.com/709-196

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

Oct 15, 2018

PDF

269,1 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.