

Fiche technique | Numéro d'article: 289-557

Module interface; avec connecteur femelle Mini-Sub-D; 25 pôles; pour connecteur extérieur à raccordement par soudure; avec sens d'enfichage vertical




www.wago.com/289-557



Similar to picture

RoHS  Compliant

BOMcheck.net



Données

Données électriques

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Operating voltage | ≤ 100 VAC; ≤ 125 VDC |
| Courant nominal | 2 A |
| Résistance de contact max. | 30 mΩ |

Sécurité & Protection

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tension de référence | 100 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 0.8 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Indice de protection | IP20 |

Données de raccordement

| | |
|---------------------|--------|
| Nombre de pôles | 25 |
| Type de connexion 1 | System |



| | |
|------------------------------|--|
| No. of poles | 25 |
| Pluggable connector | D-subminiature; female connector |
| For mating connectors | With solder connection |
| Sens d'enfichage | Vertical |
| Pull relief | Stud bolts UNC 4-40 |
| Type de connexion 2 | Field |
| No. of poles 2 | 25 |
| Design 2 | PCB terminal blocks, 2-row |
| Technique de connexion 2 | CAGE CLAMP® |
| WAGO terminal 2 | WAGO 236 Series |
| Conducteur rigide 2 | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG |
| Conducteur souple 2 | 0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage 2 | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch |
| Note (Section de conducteur) | 12 AWG: THHN, THWN |
| Niveau de performance | 2 / 200 opérations |

Données géométriques

| | |
|---|--------------------|
| Largeur | 72 mm / 2.835 inch |
| Profondeur à partir du niveau supérieur du rail | 34 mm / 1.339 inch |
| Profondeur | 85 mm / 3.346 inch |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Rail 35 |
| En boîtier | Mounting carrier |

Données du matériau

| | |
|-----------------------|-----------|
| Contact de connecteur | Au sur Ni |
| Charge calorifique | 0.846 MJ |
| Poids | 81.5 g |

Conditions d'environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage) | -40 ... 70 °C |
| Relative humidity | ≤ 85 % (non condensing) |

Normes et spécifications

| | |
|-----------------------|--------|
| Normes/spécifications | UL 840 |
|-----------------------|--------|

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454432683 |
| Customs Tariff No. | 85369010000 |
| Product Group | 6 (Interface Electronics) |

Autorisations / certificats

Approbations UL

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|---|---|---------------------|
|  | Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS) | E175199 Vol.2 Sec.1 |

Produits correspondants

tools

| | | |
|--|--|--|
|  | N° art.: 210-720 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm | www.wago.com/210-720 |
|--|--|--|

Marking accessories

| | | |
|--|--|--|
|  | N° art.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/709-177 |
|  | N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/709-178 |
|  | N° art.: 709-196 Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent | www.wago.com/709-196 |

Téléchargements

Documentation

Additional Information

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 Oct 15, 2018 | PDF 269,1 kB | Téléchargement |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|

smartDATA

CAD data

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| 3D Download 289-557 | URL | Téléchargement |
|---------------------|-----|----------------|



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.