



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Altivar |
| Kompatible Produktfamilie | Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340 |
| Zubehör / Teilekategorie | Anzeige- und Signalisierungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Anzeigedisplay |
| Zubehör / Zielkategorie | Frequenzumrichter |
| Produktspezifische Anwendung | Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters Speichern und Laden von Konfigurationen Anzeige der aktuellen Werte |
| Schutzart (IP) | IP65 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Benutzersprache | Spanisch Rumänisch Türkisch Polnisch Schwedisch Estländisch Bulgarisch Englisch Russisch Griechisch Dänisch Ungarisch Chinesisch Norwegisch Litauisch Französisch Brasilianisch Deutsch Koreanisch Portugiesisch Finnisch Tschechisch Slowakisch Taiwanesisch Niederländisch Italienisch Ukrainisch |
| Echtzeituhr | Eingebaut |
| Batteriegröße | CR2032 |
| Batterielebensdauer | 10 Jahr(e) |
| Anzeigetyp | Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm weiß und rot |
| Anzeigekapazität der Meldungen | 8 Leitungen |
| Pixelauflösung | 240 x 160 |
| Produktgewicht | 0,2 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -15...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,7 cm |
| VPE 1 Breite | 13,7 cm |
| VPE 1 Länge | 18,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 264,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 20 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,069 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 80 |
| VPE 3 Höhe | 45,0 cm |
| VPE 3 Breite | 60,0 cm |
| VPE 3 Länge | 80,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 32,776 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil |  Entsorgungsinformationen |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|