



Doppel-Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
bis +105°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
460106D



- Die beiden Kabel nicht verdrehen
- Prière de ne pas torsader les bouts des câbles
- Do not twist the strands

Douilles d'embouts de fil pré-isolés en polypropylène










Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:
jusqu'à +105°C

Twin cable ferrules with polypropylene insulation

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:
up to +105°C

	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		F	DIN	øD1 mm	D2 mm	E mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	Stand-Packg.	Werkzeuge Outils Tools
	mm ² (AWG)	Farben / Couleurs / Colours D										
	2 x 0.5 (2 x 22)	460106D 460108D 460110D 460112D	470106D 470108D 470110D 470112D	470106D 470108D 470110D 470112D	1.5 1.5 1.5 1.5	4.9 4.9 4.9 4.9	2.5 2.5 2.5 2.5	14 16 18 20	6 8 10 12	0.15 0.15 0.15 0.15	500 500 500 500	3984H 4518N 4521 4523N
	2 x 0.75 (2 x 22)	460206D 460208D 460210D 460212D 460218D	470206D 470208D 470210D 470212D 470218D	490206D 490208D 490210D 490212D 490218D	1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	2.6 2.6 2.6 2.6 2.6	14 16 18 20 26	6 8 10 12 18	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	500 500 500 500 500	4527 4531 4536 4542
	2 x 1 (2 x 18)	460306D 460308D 460312D 460318D	470306D 470308D 470312D 470318D	470306D 470308D 470312D 470318D	2.3 2.3 2.3 2.3	5.8 5.8 5.8 5.8	3.2 3.2 3.2 3.2	14 16 20 26	6 8 12 18	0.15 0.15 0.15 0.15	500 500 500 500	4542
	2 x 1.5 (2 x 16)	460408D 460412D 460418D	470408D 470412D 470418D	470408D 470412D 470418D	2.3 2.3 2.3	6.5 6.5 6.5	3.6 3.6 3.6	16 20 26	8 12 18	0.15 0.15 0.15	500 500 500	3984H 4518N 4521 4523N
	2 x 2.5 (2 x 14)	460509D 460512D 460518D	470509D 470512D 470518D	460509D 460512D 460518D	2.9 2.9 2.9	7.5 7.5 7.5	4.3 4.3 4.3	18 21 27	9 12 18	0.15 0.15 0.15	500 200 200	4527 4531 4536 4542
	2 x 4 (2 x 12)	460612D 460618D	470612D 470618D	460612D 460618D	3.8 3.8	9 9	5.2 5.2	23 29	12 18	0.20 0.20	200 200	3984J 4521 4523N 4526N 4531 4536 4542
	2 x 6 (2 x 10)	460714D 460718D	470714D 470718D	490714D 490718D	4.9 4.9	10 10	7.2 7.2	26 30	14 18	0.20 0.20	100 100	3984J 4521 4522 4526N
	2 x 10 (2 x 8)	460814D 460818D	470814D 470818D	490814D 490818D	5.8 5.8	14.5 14.5	7.5 7.5	24 30	12 18	0.20 0.20	100 100	3984J 4522 4526N
	2 x 16 (2 x 6)	460914D	470914D	490914D	8.3	18.3	9.3	29	16	0.22	100	4522 4538N