

Kupplungen

Couplings

Gelenkkupplung


Achskupplung mit Spannzangenbefestigung. Max. Drehmoment 120 Ncm. Max. 15° Winkelabweichung. Max. Achsversatz 1 mm. Werkstoff Messing vernickelt.



Art.-Nr.	648.66
----------	--------

Jointed Coupling

Shaft coupling with retaining chucks. Max. transmission torque 120 Ncm. Max. 15° angular deviation. Max. shaft offset 1 mm. Material brass nickel-plated.



Gelenkkupplung


Max. Drehmoment 120 Ncm. Max. 15° Winkelabweichung. Lebensdauer 10⁶ Lastwechsel bei 3° Winkelabweichung. Werkstoff Kupplungskörper Edelstahl. Werkstoff Befestigungsbuchsen Messing.



Art.-Nr.	717.6
----------	-------

Jointed Coupling

Max. transmission torque 120 Ncm. Max. 15° angular deviation. Service life 10⁶ load alternations under 3° of angular deviation. Material coupling case steel precious. Material connecting sleeves brass.



Rutschkupplung


Diese Spezialkupplung ist auf beliebige Drehmomente bis max. 30 Ncm einstellbar. Werkstoff: Aluminium eloxiert.



Art.-Nr.	716.
----------	------

Friction Clutch

This special type of clutch can be adjusted to any desired torque with a maximum of 30 Ncm. Material: aluminium anodized.



Achskupplungen

Messing



Ød	ØD	Art.-Nr.
4	4	720.4
6	6	720.6
4	6	720.64

Shaft Couplings

Brass

