




Typ Type	: Steuer-und Sicherheitstransformator Voltage Control and Safety Isolating Transformer		
Kernform Core type	: EI 96/59,7		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 230V / 400V ±15V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 1,24Aac / 0,72Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 12V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 2x 10,4Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	: 10A ETA type 5700		
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 250VA		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0,5)	: 850VA		
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)	: typ. 31,9W (Cu= 21,8W, Fe= 10,1W) typ. 31,9W (Cu= 21,8W, Fe= 10,1W)		
Schaltgruppe Connection mode	: Iii0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment		
Schutzart Protection index	: IP00		
Kühlungsart Type of cooling	: AN		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 130)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-6		
Prüfzeichen Approvals	: UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,6 kV Primary-Secondary Primär-Kern 3,2 kV Primary-Core	Sekundär-Kern Secondary-Core	1,3 kV
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²		
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Push-in Klemme 4mm ² Push-in terminal 4mm ²		
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal		
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		

a	Date: 18.11.22	Name: Spöring	Amendment: Form, HV values, drawings and terminals changed; Type plate removed	
	Date:	Name:	Amendment:	
Date: 17.10.07		Date: –	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016	Änderungen vorbehalten Subject to change
Name: Lehnen		Checked: –		

Anschlußkennzeichnung: Terminal Identification



Abmessungen: Dimensions



Gewicht: ca. 3,6kg
Weight: approx. 3,6kg

Befestigung: Langloch 5,3x9mm alternativ Tragschienenmontage nach DIN 50022
Mounting: Slotted hole 5,3x9mm alternative panel installation on mounting rails to DIN 50022

Seite 2/2
Page 2/2