

## Datenblatt Heizfolie

## Datasheet heater

**Achtung: 230 V-Betriebsspannung.  
Darf nur vom Fachmann angeschlossen werden!**

**Attention: 230 V-Operating-Voltage  
Installation only by authorized persons!**

<b>Nennspannung:</b> <i>Nominal Voltage:</i>	230 V
<b>Nennleistung:</b> <i>Effective Output:</i>	7 W +/-10%
<b>Abmessungen [mm/Zoll]:</b> <i>Dimensions [mm/inch]:</i>	Durchmesser = 140 mm / 5.51" <i>Diameter = 140 mm / 5.51"</i>
<b>Oberflächentemperatur*:</b> <i>Surface temperature**:</i>	ca. 45 °C <i>approx. 113 °F</i>
<b>Regelthermostat:</b> <i>Thermostat:</i>	ohne <i>without</i>
<b>Sicherheitsthermostat:</b> <i>Safety Thermostat:</i>	ohne <i>without</i>
<b>Dicke:</b> <i>Thickness:</i>	ca. 0,4 mm (0.016") <i>approx. 0.4 mm (0.016")</i>
<b>Träger:</b> <i>Carrier:</i>	125 µm Polyesterfolie <i>125 microns polyester foil</i>
<b>Klebeband:</b> <i>Adhesive Tape:</i>	Flammhemmendes Polyesterklebeband m. Silikon-Schutzpapier <i>Flame-retardant polyester foil with silicon protective paper</i>
<b>Klebstoff:</b> <i>Adhesive:</i>	Modifiziertes Acrylat <i>Modified Acrylate</i>
<b>Versiegelung:</b> <i>Sealing:</i>	Hochtemperaturbeständiger Dichtstoff <i>High-temperature resistant sealant</i>
<b>Elektro-Anschluss:</b> <i>Electrical Connection:</i>	Zwillingskabel 2x 0,75 mm <sup>2</sup> <i>Double cable 2x 0.75 mm<sup>2</sup></i>
<b>Temperaturbereich:</b> <i>Temperature Range:</i>	Dauerbelastung -40 °C (-40 °F) bis max. +95 °C (+203 °F) <i>Long term loading -40 °C (-40 °F) up to max. +95 °C (+203 °F)</i>
<b>RoHS konform:</b> <i>RoHS compliant:</i>	Ja <i>yes</i>
<b>Schutzrad:</b> <i>Degree of Protection:</i>	IP X4 <i>IP X4</i>
<b>Bemerkung:</b>	<b>Achtung:</b> Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden!
<b>Comment:</b>	<b>Attention:</b> Overheating and the resulting destruction, as a consequence of high heating power of the heating foil, can be prevented by providing enough cooling or temperature control, depending on the positioning of the high power heating foil.

\* Heizfolie frei in der Luft hängend, die Wärmeabgabe erfolgt nur an die Umgebungsluft

\*\* Temperature was measured with the heater suspended freely in the air, the heat was only given off to the ambient air