

Typ Type : **Sicherheitstransformator** Safety isolating transformer

Kernform Core type : **EI 38/16,5**

Bemessungsspannung, Eingang : **230V**
 Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang : **0,023Aac**
 Designated primary current

Bemessungsspannung, Ausgang : **2x 12V**
 Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Ausgang : **0,133Aac**
 Designated secondary current

Kurzschlußschutz : **unbedingt kurzschlußfest**
 Short circuit protection inherently-short-circuit-proof

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) : **3,2VA**
 Designated output power (power faktor 1)

Schutzklasse : **vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II**
 Safety class Prepared for class II equipment

Schutzart : **IP00**
 Protection index

Isolierstoffklasse : **B (130°C)**
 Insulation class

Max. Umgebungstemperatur : **50°C**
 Ambient temperature

Vorschrift : **EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6; UL 5085; CSA 22.2**
 Standards Part 1 with Part 2-6; UL 5085; CSA 22.2

Prüfzeichen :  File **E103521**  Typ **VB 3,2/50**
 Approvals Type **VB 3,2 A**

Prüfspannung : **Primär-Sekundär 5,0 kV**
 HV-Test voltage Primary-Secondary
Sekundär-Sekundär 0,25 kV
 Secondary-Secondary

Bemerkungen : **-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material und**
 Notes **fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.**
 Technical specifications are typical, they can vary due to material and
 and production tolerances.

Abmessungen/ Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration

PRI:

pin 1 = 230V

pin 5 = 0

SEC:


pin 6 = 0

pin 7 = 12V

pin 9 = 0

pin 10 = 12V

pin 2,3,4 & 8 nicht bestückt
removed



Gewicht: 0,19kg
Weight

Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1