




Index:		Baureihe: Type: STEU		Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D – 27283 Verden/Aller	
C		Art.-Nr.: Art.-No.: STEU 630/24					
Typ Type		: Steuer-und Sicherheitstransformator				 	
		Voltage Control and Safety Isolating Transformer					
Kernform Core type		: EI 150N/49,5					
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage		: 230V / 400V ±15V					
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current		: 3,01Aac / 1,77Aac					
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage		: 2x 12V					
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current		: 2x 26,3Aac					
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse		:  25A-K					
Einschaltdauer Duty cycle		: 100%					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)		: 630VA					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0,5)		: 2350VA					
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)		: typ. 53,3W (Cu= 31,6W, Fe= 21,7W) typ. 53,3W (Cu= 31,6W, Fe= 21,7W)					
Schaltgruppe Connection mode		: Iii0					
Betriebsfrequenz Designated frequency		: 50-60Hz					
Schutzklasse Safety class		: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment					
Schutzart Protection index		: IP00					
Kühlungsart Type of cooling		: AN					
Isolierstoffklasse Insulation class		: B (UL class 130)					
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature		: 40°C					
Vorschriften Standards		: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-6					
Prüfzeichen Approvals		:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)					
Prüfspannung HV-Test voltage		: Primär-Sekundär		4,8 kV		Sekundär-Kern	
		Primary-Secondary				Secondary-Core	
		Primär-Kern		4,8 kV			
		Primary-Core					
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)		: Push-in Klemme 4mm² Push-in terminal 4mm²					
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)		: Federzugklemme 10mm² Cage clamb terminal 10mm²					
Anschluß (PE) Terminal (PE)		: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal					
Bemerkungen Notes		: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.					
							Seite 1/2
							Page 1/2
c	Date: 12.12.22	Name:Spöring	Amendment: New form, Type plate removed, Drawings and terminal changed				
b	Date: 05.02.20	Name:O.Koszian	Amendment: File Nr. added				
Date: 25.08.08		Date: –	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			Änderungen vorbehalten	
Name: J.Thiel		Checked: Reinhardt	Observe protection clause to ISO 16016			Subject to change	

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification



Abmessungen:
Dimensions



Gewicht: ca. 7,9kg
Weight: approx. 7,9kg

Befestigung: Langloch 7x15mm
Mounting: Slotted hole 7x15mm

Seite 2/2
Page 2/2