

Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation

für kurz- und erdschluss sichere Leitungen

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
bis +105°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

470408KS

Embouts de fil pré-isolées en polypropylène

pour conducteurs protégés contre court-circuit et courant de défaut

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé



Résistant à une température:
jusqu' à +105°C

Ferrules with polypropylene insulation

for short circuit proof and earth fault current proof wires

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:
up to +105°C



| mm ² | (AWG) | DIN | Farben Couleurs Colours | Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. | øD1 mm | øD2 mm | L1 mm | L2 mm | S1 mm | S2 mm | Stand- Packg. | Werkzeuge Outils Tools |
|-----------------|-------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------------------|
| 1.5 | (16) | ■ | ■ | 470408KS | 1.8 | 6.4 | 17.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 3984H |
| | | | | 470410KS | 1.8 | 6.4 | 19.5 | 10 | 0.15 | 0.3 | 100 | 4518N |
| 2.5 | (14) | ■ | ■ | 460508KS | 2.3 | 7.3 | 17.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 4521/4523N |
| | | | | 460512KS | 2.3 | 7.3 | 21.5 | 12 | 0.15 | 0.3 | 100 | 4527/4531 |
| 4 | (12) | ■ | ■ | 460610KS | 2.9 | 7.3 | 19.5 | 10 | 0.20 | 0.3 | 100 | 4536 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | (10) | ■ | ■ | 490712KS | 3.6 | 8.1 | 23 | 12 | 0.20 | 0.3 | 100 | 3984H |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | (8) | ■ | ■ | 490812KS | 4.6 | 9.6 | 24 | 12 | 0.20 | 0.3 | 100 | 4531/4536/4542 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | (6) | ■ | ■ | 490912KS | 6 | 11.9 | 25.5 | 12 | 0.20 | 0.3 | 100 | 4522 |
| | | | | | | | | | | | | |