SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade niedrige Bauform, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1605591
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRBFL
Katalogseite	Seite 81 (PC-2011)
GTIN	4046356182225
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,23 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Crimpkontakte 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm separat bestellen

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.
	• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.
	• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.
	• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.
	• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen.
	• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.
	• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z.B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact. com/products aufgeführten).
	• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.
	• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden
	• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.
	• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug
	• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten.
	• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand.
	• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.
	• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen

	Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.
	• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Montage

Montage	4x Ø 3,2
Anschlussart	Crimpanschluss

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	8
Steckgesicht	4+3+PE
Anwendung	Leistung
Serie	SF
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Maße

Gehäuse

Flanschmaß	28 mm x 28 mm

Materialangaben

Material Dichtung	FPM
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 6.6
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	2 mm
Strom maximal	30 A
Nennspannung U_N	630 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Strom maximal	9 A
Nennspannung U_N	250 V
Überspannungskategorie	III

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift

Steckverbinder

Bauform	gerade niedrige Bauform

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0 mm ... 0 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	3000 m


SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591


Zeichnungen

Maßzeichnung



SF-...P1N8AWK00

Schemazeichnung




Polbild

1605591


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

Maßzeichnung



Einbaumaße SF-...P1N8AWK00

Diagramm



I = Stromstärke, ϑ = Umgebungstemperatur

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

EAC
Zulassungs-ID: B.01687

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zubehör

SF-7RP2000 - Crimpkontakt

1605646

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605646



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,14 mm^2 ... 0,25 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241951

SF-7PP2000 - Crimpkontakt

1605634

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605634



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm^2 ... 1 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241951

SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

SF-20KP004 - Crimpkontakt

1607376

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607376



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm^2 ... 1,5 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241953

SF-7QP2000 - Crimpkontakt

1605639

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605639



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1 mm^2 ... 2,5 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241953

SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

SF-7MP2000 - Crimpkontakt

1605626

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605626



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 4 mm^2 ... 4 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241948

SF-6CP2000 - Crimpkontakt

1605559

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605559



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm^2 ... 0,25 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241921

SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

SF-10KP004 - Crimpkontakt

1607355

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607355



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,14 mm^2 ... 0,5 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241921

SF-6AP2000 - Crimpkontakt

1605554

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605554



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,25 mm^2 ... 1 mm^2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241921

SF-Z0019 - Schutzkappe

1607449

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607449



Kunststoffschutzkappe, mit Öse, IP40 für Steckverbinder mit M23-Außengewinde, Serie RF, SF

RC-Z2059 - Schutzkappe

1604225

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604225



Kunststoffschutzkappe für Steckverbinder mit M23-Außengewinde

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

RC-Z2469 - Schutzkappe

1611797

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1611797



Kunststoffschutzkappe, antistatisch, für Steckverbinder Serie RF, SF, CA, RC, mit M23-Außengewinde

SC-Z2319 - Metall-Schutzkappe

1605456

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605456



Metallschutzkappe für Leistungssteckverbinder mit M23-Außengewinde

SC-Z2320 - Metall-Schutzkappe

1605457

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605457

Metallschutzkappe mit Stahlseil für Leistungssteckverbinder mit M23-Außengewinde




RF-Z0017 - Farbmarkierung

1620624

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1620624

Farbmarkierung, Farbe: grün



SF-7EP1N8AWK00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1605591

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605591

RF-Z0018 - Farbmarkierung

1620625

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1620625

Farbmarkierung, Farbe: orange



RF-Z0019 - Farbmarkierung

1620626

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1620626

Farbmarkierung, Farbe: anthrazit



Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de