




Handwerkerleiste 6-fach Schutzkontakt	Craftsman socket outlet 6-way German type outlet
Steckdosen: - nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe schwarz, um 90°gedreht; 19" Maß	Sockets: - DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour black, 90°turned; 19" measurement
Anschluss: - wiederanschließbar; Endstücke genietet - Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter - Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: - rewireable, End caps riveted - integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth - entering to terminal block is realised by the screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type right angle plug
Profil: CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035	Profile: CSO, PVC compound, glow wire resistant 850°C Color: RAL 7035
Kunststoff: schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Halte winkel: In den Endkappen integriert	Holding flanges: Integrated in the end caps
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - poly bag with Bachmann header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity



Wir
We

Bachmann GmbH
Ernstthaldenstrasse 33
70565 Stuttgart
Deutschland

erklären, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Name des Produktes: Handwerkerleiste mit CEE 7/3 Steckdosen

Product name PDU CSO with CEE 7/3 outlets

Artikelnummer: 300.000, 300.001, 300.002, 300.006

Article number

die folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt

is in conformity with the following Union harmonisation legislation

2011/65/EU	RoHS2-Richtlinie RoHS2 directive
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive

Nachfolgende harmonisierten Normen wurden angewandt

The following harmonised standards have been applied

EN 50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
IEC 60884-1:2013	Stecker und Steckdosen für Haushalt und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements


Nachfolgende sonstige technische Normen oder Spezifikationen wurden angewandt

The following other technical standards or specifications have been applied

DIN 49440-1:2006-01	Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, AC 16 A 250 V - Teil 1: Hauptmaße
DIN 49441-2:1989-12	Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V, spritzwassergeschützt Two-pole plugs with earthing contact rated for 10 A 250 V d.c., 16 A 250 V a.c., splash-proof

Stuttgart, 18.06.2018

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue


Simon Storzer
CE Beauftragter Bachmann GmbH

Dokumenten-Nr. 3b77f898-62a6-
Document-no. 4b48-9299-
a99845ae79cd

Konformitätserklärung entspricht ISO/IEC 17050-1:2010
Declaration of conformity in accordance to ISO/IEC 17050-1:2010