

# Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

# Clips femelles plats et fiches avec isolation

# Flat receptacles and tabs with insulation

2,8 mm

Werkstoff:  
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
PVC -10°C bis +75°C  
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Matière:  
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:  
PVC -10°C à +75°C  
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.


Material:  
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:  
PVC -10°C up to +75°C  
PA -55°C up to +105°C









Current carrying capacity:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

389805  
(3898/0,5)



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm <sup>2</sup> (AWG)	für Steckzungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.			L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
			Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245	Form B					
 PVC	0.1-0.5 (26-22)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389805		16	7.8	1	500	3974N 3984L
				389808						
	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		390005 390008	390005S 390008S	19 19	10.5 10.5	1.7 1.7	500 500	3974N 3984O 3986N 3986S
1.5-2.5 (16-14)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389905 389908	389905S 389908S	19.5 19.5	10.5 10.5	2.3 2.3	500 500		
 PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		396005 396008	396008S	19.2 19.2	- -	1.7 1.7	500 500	
 PVC	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		391305 391308	391305S 391308S	19 19	10.5 10.5	1.7 1.7	500 500	