

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

2,8 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.



Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C









Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

389805
(3898/0,5)



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Insolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools	
			Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245						Form B
 PVC	0.1-0.5 (26-22)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389805		16	7.8	1	500	3974N 3984L
				389808						
	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		390005	390005S	19	10.5	1.7	500	500
390008				390008S						
1.5-2.5 (16-14)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389905	389905S	19.5	10.5	2.3	500	500	3974N 3984O 3986N 3986S
			389908	389908S						
 PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		396005		19.2	-	1.7	500	3974N 3984O 3986N 3986S
				396008	396008S					
 PVC	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		391305	391305S	19	10.5	1.7	500	3974N 3984O 3986N 3986S
				391308	391308S					