

EMMI – 420 HC



Ultraschallreinigungsgerät für wässrige
Reinigungslösungen

Ultrasonic cleaning unit for aqueous
cleaning solution

Anwendung: Labor-, Werkstatt-, Atelier- od. Praxisbereich
 Application: laboratory, factory, studio or practice

Zubehör

Edelstahl Deckel 1.4301
 Edelstahl Einsatzkorb 1.4301

Attachments

Stainless Steel Cap 1.4301
 Stainless Steel Basket 1.4301

Ausstattung

Ultraschall -Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
 Heizungsregler 30 – 90 Grad
 Zeitschalter 1-60 Min. / Dauerbetrieb

Features

Ultrasonic power regulator 50 / 75 / 100 %
 Heating regulation 30 – 90 degree
 Timer 1-60 min. / permanent

Abmessungen

Wanneninhalt 42 Liter
 Wannen-Innenmaß
 (LxBxH) 500x295x300mm
 Geräte-Außenmaß
 (LxBxH) 555x395x490mm
 Korb-Innenmaß
 (LxBxH) 435x240x140mm
 Korb-Maschenweite 10x10mm

Dimension

Tank volume 42 Liter
 Inner dimensions of tank
 (LxWxH) 500x295x300mm
 Outer dimensions
 (LxWxH) 555x395x490mm
 Inner basket dimensions
 (LxWxH) 435x240x140mm
 Width of basket meshes 10x10mm

Technische Daten

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
 Betriebsart: Einfachhalbwelle
 Betriebsfrequenz: ca. : 28 kHz
 Ultraschall-Leistung: 1500 Watt max.
 Heizleistung 1350 Watt
 Netzanschluss: 220-240 Volt
 Netzfrequenz (Hz): 50/60

Technical data

Generator: overload protected, constant power
 Operating mode: half-wave
 Operating frequenze: 28 kHz
 Ultrasonic power 1500 Watt max.
 Heating power 1350 Watt
 Mains connection 220-240 Volt
 Net frequenz: 50/60

Schutzgrad

IP20

Protection grade

IP20