

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

CRIMPZANGEN-SET, 7TLG.

CRIMP PLIERS SET, 7 PARTS
ENSEMBLE DE PINCES À SERTIR, 7 PIÈCES
KRIMPTANGENSET, 7-DELIG

- Auswechselbare Crimpeinsätze





TOOLCRAFT

D

CRIMPZANGEN-SET, 7TLG.

- Auswechselbare Crimpeinsätze

Ausstattung: Mit 6 auswechselbaren Crimpeinsätzen für Koax-Verbinder: Crimpeinsatz E1: RG 58, 59, 62, 174 · Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6 · Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174 Fibre Optic · Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213 · Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fibre Optic · Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6 · Ratschenmechanik · Zahnrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten: Länge: 225 mm · Geeignet für Koax-Verbinder.

Packungsinhalt: Crimpzange · 6 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

GB

CRIMP PLIERS SET, 7 PARTS

- Interchangeable crimp inserts

Equipment: with 6 interchangeable crimp inserts for coax Connectors: crimp insert E1: RG 58, 59, 62, 174 · crimp insert E2: RG 58, 59, 62, 6 · crimp insert E3: RG 58, 59, 62, 174 Fibre optics · crimp insert E4: RG 8, 11, 174, 179, 213 · crimp insert E5: RG 174, 179, 8218 Belden, fibre optics · crimp insert E6: RG 58, 59, 6 · Ratchet mechanism · toothed wheel for torque setting (with fastening screw) · quick replacement of crimp inserts tools not required · release lever to release the ratchet in case of a faulty press.

Technical data: Length: 225 mm · suitable for coax connectors.

Package content: Crimp pliers · 6 crimp inserts · storage case.

F

ENSEMBLE DE PINCES À SERTIR, 7 PIÈCES

- Matrices de sertissage interchangeable

Équipement: Avec 6 matrices de sertissage interchangeables pour connecteur coaxial: Matrice de sertissage E1: RG 58, 59, 62, 174 · Matrice de sertissage E2: RG 58, 59, 62, 6 · Matrice de sertissage E3: RG 58, 59, 62, 174 Fibre optique · Matrice de sertissage E4: RG 8, 11, 174, 179, 213 · Matrice de sertissage E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fibre optique · Matrice de sertissage E6: RG 58, 59, 6 · Mécanisme à cliquet · Molette pour le réglage du couple de pression (avec vis de fixation) · Changement plus rapide et sans outil de la matrice de sertissage · Levier de déverrouillage pour la libération du système de verrouillage par pression en cas d'erreur de pressage.

Caractéristiques techniques: Longueur: 225 mm · Prévu pour les connecteurs coaxiaux.

Contenu de paquet: Pince à sertir · 6 matrices de sertissage · Boîte de rangement.

NL

KRIMPZANGENSET, 7-DELIG

- Verwisselbare krimpinzetstukken

Onderdeel: Met 6 verwisselbare krimpinzetstukken voor coax-stekkers: krimpinzetstuk E1: RG 58, 59, 62, 174 · Krimpinzetstuk E2: RG 58, 59, 62, 6 · Krimpinzetstuk E3: RG 58, 59, 62, 174 optische vezel · Krimpinzetstuk E4: RG 8, 11, 174, 179, 213 · Krimpinzetstuk E5: RG 174, 179, 8218 Belden, optische vezel · Krimpinzetstuk E6: RG 58, 59, 6 · Ratelmechaniek · Duimwiel voor drukmomentinstelling (met borgschroef) · Snel vervangen van het krimpinzetstuk zonder gereedschap · Hendel voor ontgrendeling van de veiligheidsblokkering bij onjuiste persing.

Technische gegevens: Lengte: 225 mm · Geschikt voor coax-stekkers.

Pakketinhoud: Krimptang · 6 Krimpinzetstukken · Opbergdoos.

NR. 81 86 45

TOOLCRAFT distributed by
Conrad Electronic SE, Hirschau
www.toolcraft.net





E1 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.255/.187/.068/.213"
6.48/4.75/1.73/5.41mm
RG 58, 59, 62, 174



E2 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.256/.319/.068/.213"
6.50/8.10/1.73/5.41mm
RG 58, 59, 62, 6



E3 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.043/.068/.100/.137/.213/.255"
1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm
RG 58, 59, 62, 174 Fiber Optic



E4 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.100/.128/.429"
2.54/3.25/10.9mm
RG 8, 11, 174, 179, 213



E5 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.042/.068/.078/.128/.151/.178"
1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52mm
RG 174, 179 Belden 8218 Fiber Optic



E6 DIE

RG type

Coaxial Cable Connector

.100/.213/.319/.360"
2.54/5.41/8.10/9.14mm
RG 58, 59, 6